


conector fêmea angular MPPE-3-B

Código da peça: 161839

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Frequência da conexão	500
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	65 g
Conexão elétrica	de 8 pinos Soquete angular Soldável
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 60 V
Carga admissível de corrente	5 A
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal do terminal	0,75 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-30 ... 95 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	PA
Material do contato elétrico	Cobre galvanizado