

# fixação por flange CRFNG-63

Código da peça: 161849

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Posição de instalação	Nos dois lados
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	680 g
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável