


# munhão oscilante CRZNG-63

Código da peça: 161855

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	687 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável