


cavelete para fixação oscilante CRLNZG-100/125

Código da peça: 161877

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100/125
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F1a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	739 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço alta liga, inoxidável
Material do mancal	Plástico