


acessório de fim de curso QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Código da peça: 164855

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Com base na norma padrão | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Design | angular |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Princípio de medição | pneumático |
| Indicador da posição de comutação | não |
| Pressão de trabalho | -0,95 ... 8 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 |
| Classe de proteção | IP65 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Conexão pneumática | G1/8 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, vedações | EPDM |
| Informações sobre material da proteção do corpo | PC |
| Informações sobre material da base do corpo | PA |
| Informações sobre material do console | Aço alta liga, inoxidável |