


sub-base PAML-CP-90-HP3-G12

Código da peça: 1651541

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	90
Diâmetro nominal DN	36
Série	L
Pressão de operação Mpa	0 ... 5 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 50 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso do produto	770 g
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	Liga de alumínio
Material das vedações	NBR
Material dos parafusos	Aço inoxidável