


emissor SOEG-S-Q30-S-L

Código da peça: 165353

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2020. Produto alternativo no Support Portal..

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Método de medição	Barreira de luz Emissor
Tipo de luz	infravermelho
Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C
Queda de tensão	2 V
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Ondulação residual	20 %
Corrente sem carga	25 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica	Conector M8x1 de 3 pinos
Dimensões	30x30x15 mm
Tipo de fixação	com furo passante
Peso do produto	18 g
Material do corpo	reforçado com PBT
Limite máximo da faixa de ajuste	6 mm
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 55 °C
Classe de proteção	IP65
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada