

fibra óptica SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Código da peça: 165357

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Método de medição	Barreira de luz Fibra óptica
Temperatura ambiente	-20 ... 160 °C
Dimensões	M4
Peso do produto	46 g
Material do corpo	Latão cromado
Limite máximo da faixa de ajuste	280 mm
Temperatura ambiente de instalações flexíveis	-20 ... 120 °C
Classe de proteção	IP54
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L