

Guia para serviços pesados HD-8- -

Código da peça: 170023


FESTO

Várias opções de configuração

Antes de configurar é preciso transferir o produto para a cesta de compras.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2009.



A título de exemplo

Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Dimensões	8
Curso	10 ... 1.080 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Velocidade máxima	3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força máxima Fy	518 N
Força máxima Fz	518 N
Torque máx. Mx	12,6 Nm
Torque máx. My	16,8 Nm
Torque máx. Mz	16,8 Nm
Massa móvel	195 g
Massa móvel com curso de 0 mm	195 g
Peso adicional por 10 mm de curso	33 g
Peso básico para curso de 0 mm	860 g
Informação sobre material, elementos de guia	Aço
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado