

# Guia para serviços pesados HD-12- -

Código da peça: 170024


FESTO

Várias opções de configuração

Antes de configurar é preciso transferir o produto para a cesta de compras.

Dependendo da configuração do produto, os dados das especificações técnicas e os respectivos acessórios podem ser diferentes.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2009.



A título de exemplo

## Ficha técnica

~ConfIndependentDatasheet

Característica	Valor
Dimensões	12
Curso	10 ... 1.550 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Velocidade máxima	3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Força máxima Fy	1.120 N
Força máxima Fz	1.120 N
Torque máx. Mx	33,6 Nm
Torque máx. My	50,4 Nm
Torque máx. Mz	49 Nm
Massa móvel	330 g
Massa móvel com curso de 0 mm	330 g
Peso adicional por 10 mm de curso	46 g
Peso básico para curso de 0 mm	1.370 g
Informação sobre material, elementos de guia	Aço
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado