


Módulo de valor de referência SPC200-2AI-U

Código da peça: 170177

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Erro máx. de amplificação	0,2 %
Precisão absoluta da tensão de referência	0,4 %
Quantidade de entradas analógicas	2
Resolução	12 Bit
Filtro de entrada	Passagem de frequências baixas, 16 Hz
Faixa de tensão de entrada	0 ... 10 V
Máx. corrente de carga na fonte de tensão de referência	8 mA
Máx. erro de offset	1,5 mV
Resistência mín. da entrada	200 kOhm
Tensão de referência	10 V
Consumo típico de corrente, placa de função	10 mA
Peso do produto	55 g
Precisão absoluta do conversor	< 0,3 % FS
Não linearidade	3 LSB
Conexão elétrica, entradas	Régua de fixação 9 pinos
Espaço de instalação	A partir de 3