


Conexão de fieldbus SPC200-COM-PDP

Código da peça: 170224

FESTO

com conexão PROFIBUS DP.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Suporte à configuração | Arquivo GSD |
| Consumo típico de corrente, placa de função | 50 mA |
| Peso do produto | 80 g |
| Volume máximo de endereços para saídas | 32 byte |
| Volume máximo de endereços para entradas | 32 byte |
| Área de endereçamento da interface de fieldbus | 1 ... 125 |
| Design da interface de fieldbus | Separação galvânica RS 485 9,6kBaud - 12 Mbaud DPV0: comunicação cíclica |
| Conexão elétrica, interface de fieldbus | Soquete SUB-D 9 pinos |
| Espaço de instalação | A partir de 3 A partir de 4 com MMI |