


conector fêmea MSSD-C-4P

Código da peça: 171157

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	22 g
Conexão elétrica	de 3 pinos Soquete angular Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrado, MSC design quadrado, MSN1
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal nominal do condutor	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Plástico
Cor do corpo	preto