

filtro

LF-3/8-D-5M-MINI-A-NPT

Código da peça: 173687

Classic - não usar para novos projetos

Grau de filtração 5 µm, com proteção e dreno automático.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Série	D
Posição de instalação	vertical
Grau de filtração	5 µm
Dreno	totalmente automático
Volume máximo do condensado	22 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	2 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do filtro	PE
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC