

# lubrificador LOE-3/8-D-MIDI-NPT


Código da peça: 173823

Classic - não usar para novos projetos

com copo de proteção metálico.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máxima de óleo	110 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	8 l/min
Vazão nominal padrão	5.500 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do copo	PC