

lubrificador LOE-1-D-MAXI-NPT

Código da peça: 173827

Classic - não usar para novos projetos

com copo de proteção metálico.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máxima de óleo	190 cm ³
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	16 bar
Vazão mínima para função do lubrificador	10 l/min
Vazão nominal padrão	9.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	1.200 g
Tipo de fixação	com acessórios
Conexão pneumática 1	1 NPT
Conexão pneumática 2	1 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do copo	PC