

unidade de tratamento de ar FRC-1-D-7-MAXI-NPT

Código da peça: 173890


Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, pressão de saída máxima 7 bar, filtro de 40 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno manual.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Maxi
Posição de instalação	vertical
Dreno	manualmente giratório
Grau de filtração	40 µm
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Vazão nominal padrão	8.700 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	2.520 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	1 NPT
Conexão pneumática 2	1 NPT
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC