

módulo de derivação

FRM-H-1/2-D-MIDI-NPT



Código da peça: 173936

Classic - não usar para novos projetos

FESTO

Distribuidor de ar comprimido com 4 conexões, suporte para módulos adicionais

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação
Pressão de trabalho	0,2 ... 16 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	5.100 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	506 g
Conexão pneumática 1	1/2 NPT
Conexão pneumática 2	1/2 NPT
Conexão pneumática 3	G1/2
Conexão pneumática 4	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio