

flange oscilante SNCB-100

Código da peça: 174395

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	1.035 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Injetados de alumínio
Material do pino de montagem	Aço galvanizado
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado
Material da trava	Aço para molas, galvanizado