

munhão oscilante ZNCF-63

Código da peça: 174414

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Com base na norma padrão	ISO 15552
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	687 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Aço inoxidável fundido
Material dos parafusos	Aço galvanizado