



pressostato PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Código da peça: 175252

FESTO

abre ou fecha um circuito elétrico ao atingir um valor de pressão predeterminado. Ponto de pressão de ativação ajustável. Sem conector elétrico fêmea.



Ficha técnica

Característica	Valor
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Variável	Pressão relativa
Método de medição	Inversor de pressão eletropneumático
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-30 ... 100 °C
Função do elemento de comutação	Conversor
Frequência máxima de comutação	3 Hz
Tensão máxima de saída de comutação c.a.	250 V
Tensão máxima de saída de comutação c.c.	250 V
Corrente máxima de saída	4.000 mA
Conexão elétrica	de 4 pinos Conector
Tipo de fixação	aparafusável
Posição de instalação	Nos dois lados
Conexão pneumática	G1/4
Peso do produto	900 g
Material do corpo	PA66-GF30 Aço galvanizado
Material da membrana	NBR
Valores-limite da faixa de ajuste	1 ... 10 bar
Classe de proteção	IP65
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L