

cabo de conexão KM8-M8-GSGD-0,5

Código da peça: 175488

FESTO

para entradas, 0,5 m de comprimento, com conector macho reto e conector fêmea reto



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 75 V
Carga admissível de corrente	4 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conexão elétrica	Conector reto / soquete reto M8x1 / M8x1 de 3 pinos / 3 pinos
Estrutura do cabo	3x0,25
Comprimento do cabo	0,5 m
Cor do revestimento do cabo	cinza
Informação sobre material, revestimento do cabo	PUR