

Atuador convencional DSAG-25- -P-A-S2-S6

Código da peça: 176403

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado, com haste passante e vedações resistentes a temperaturas de até 120°C.

Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



A título de exemplo

Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 500 mm
Diâmetro do êmbolo	25 mm
Rosca da haste	M10x1,25
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Extremidade da haste	Rosca externa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	247,4 N
Força teórica a 6 bar, avanço	294,5 N
Massa móvel com curso de 0 mm	141 g
Peso adicional por 10 mm de curso	11,1 g
Peso básico para curso de 0 mm	212 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	6,2 g
Conexão pneumática	M26x1,5
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações	FPM
Informação sobre material, corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, haste	Aço alta liga, inoxidável