

Atuador convencional DSAG-40- -P-A-S2-S6

Código da peça: 176507

FESTO

Cabeçote traseiro com munhão roscado, com haste passante e vedações resistentes a temperaturas de até 120°C.

Este produto só pode ser obtido através da Festo Coréia.



A título de exemplo

Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	1 ... 500 mm
Diâmetro do êmbolo	40 mm
Rosca da haste	M12x1,25
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Extremidade da haste	Rosca externa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-20 ... 120 °C
Força teórica a 6 bar, retorno	633 N
Força teórica a 6 bar, avanço	754 N
Massa móvel com curso de 0 mm	469 g
Peso adicional por 10 mm de curso	24 g
Peso básico para curso de 0 mm	586 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	15,9 g
Conexão pneumática	M32x2
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações	FPM
Informação sobre material, corpo	Aço alta liga, inoxidável
Informação sobre material, haste	Aço alta liga