


flange oscilante SNCB-125-R3

Código da peça: 176950

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	125
Com base na norma padrão	ISO 15552
Variantes	Alto grau de proteção contra corrosão
Classe de resistência à corrosão KBK	3 – Resistência à corrosão alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	1.776 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das fixações	Injetados de alumínio Com revestimento de proteção
Material do pino de montagem	Aço alta liga, inoxidável
Material do mancal	Plástico
Material do disco	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço alta liga, inoxidável
Material da trava	Aço para molas, galvanizado