


temporizador PZVT-120-SEC

Código da peça: 177616

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Contador de ciclos mecânico com atuador pneumático
Pressão de desacionamento	$\leq 0,1$ bar
Pressão de trabalho	2 ... 6 bar
Pressão de acionamento	$\geq 1,6$ bar
Vazão nominal padrão	50 l/min
Tempo de retardo ajustável	8 ... 120 s
Precisão de ajuste	± 3 s
Duração da pausa para a reposição	≥ 200 ms
Precisão de repetição, ajuste do tempo	$\pm 1,2$ s
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP54 com capa protetora e painel frontal conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	45 g
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Conexão pneumática	Rosca interna M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	ABS