

# união rápida CQ-22

Código da peça: 177698

FESTO

para vazões elevadas.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	19,2 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 7 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 15 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso do produto	36 g
Conexão pneumática 1	para tubo/mangueira com diâmetro externo de 22 mm
Conexão pneumática 2	para tubos rígidos ou flexíveis com diâmetro externo de 22 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	POM
Material do anel de desengate	POM
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável