

came de comutação DASI-Q11-50-A-SL

Código da peça: 1797021

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	50
Design	para ranhura em T
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	10 g
Tipo de fixação	fixado em ranhura em T Com prisioneiro com rosca interna
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material dos parafusos	Aço galvanizado