


Conector macho multipolo IMP1-SD-25-0,75

Código da peça: 18321

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro admissível do cabo	7,5 ... 15 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 300 V
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	10 A
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-40 ... 125 °C
Peso do produto	210 g
Seção transversal do terminal	0,75 mm ²
Conexão elétrica	Soquete 25 pinos
Cabo de conexão	Pg16
Tipo de fixação	Com clipe de fixação
Informação sobre material, corpo	Plástico Fundição de metal leve
Informação sobre material, conectores	Liga de cobre Com placa de prata