


# Cilindro compacto ADVU-5"- -A-P-A

Código da peça: 183642

FESTO

para detecção sem contato direto  
terminal da haste do cilindro com rosca externa.  
Porca para a rosca da haste do cilindro inclusa no fornecimento.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 ... 16 "
Diâmetro do êmbolo	5"
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Pressão de trabalho	7,3 ... 145 Psi
Meio operacional	Ar comprimido filtrado
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força teórica a 6 bar, retorno	6.881 N
Força teórica a 6 bar, avanço	7.363 N
Massa móvel com curso de 0 mm	1.317 g
Peso adicional por 10 mm de curso	63 g
Peso básico para curso de 0 mm	3.426 g
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	40,1 g
Conexão pneumática	NPT1/4-18
Pressão de trabalho [psi]	7,3 ... 145 psi
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações dinâmicas	TPE-U(PU) NBR
Informação sobre material, haste	Aço alta liga
Informação sobre material, camisa do cilindro	Liga de alumínio