

# Manômetro MA-23-16-N1/8

Número código: 183905

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão nominal do manômetro	23
Posição de conexão	lado traseiro central
Faixa de indicação [bar]	0 ... 16 bar
Faixa de indicação [psi]	0 ... 232 psi
Escala	Escala dupla bar (externo) psi (interno)
Meio operacional	Meios gasosos sem G4 sem G6
Temperatura ambiente	-40 ... 65 °C
Peso do produto	16 g
Conexão pneumática	NPT1/8-27
Informação sobre material do espigão aparafusado	Latão
Informação sobre material do corpo	ABS
Informação sobre material do visor	PC