

placa separadora CPV18-DZPR

Código da peça: 184543


Classic - não usar para novos projetos

para separar duas zonas de pressão no terminal de válvulas CPV.

Apenas um por bloco e utilizar somente entre válvulas.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	25 g
Observações sobre material	Conforme RoHS