


conector de alimentação NTSD-GD-13,5

Código da peça: 18526

FESTO

para terminais de válvulas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Com porca de aperto
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	31 g
Conexão elétrica	de 4 pinos Soquete reto Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 250 V
Carga admissível de corrente	16 A
Cabo de conexão	Pg13
Diâmetro admissível do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal do terminal	2,5 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	PBT
Material do contato elétrico	Liga de cobre Latão