


conector macho SEA-GS-M8

Código da peça: 18696

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 61076-2-101 EN 61984
Tipo de fixação	com bucha roscada
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	9 g
Conexão elétrica	de 3 pinos M8x1 Conector reto / conexão de solda
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 60 V
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Corrente a 40°C	3 A
Resistência da tensão de impacto	1,5 kV
Cabo de conexão	Pg7
Diâmetro admissível do cabo	3,5 ... 5 mm
Seção transversal do terminal	0,25 mm ²
Classe de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	PA
Cor do corpo	preto
Material da porca de união	Latão niquelado
Material do contato elétrico	Latão Folheada a ouro