

Controlador de eixos SPC200/P05

Código da peça: 187813

FESTO

para até 4 servomotores pneumáticos, com conexão PROFIBUS DP.



Ficha técnica

Característica	Valor
Composição do aparelho	Unidade básica para 4 placas de função Alimentação de tensão Interface serial Subcontroller Interface PROFIBUS
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Resistência a choques contínuos conforme DIN/IEC 68, partes 2-82	testado conforme o grau de severidade 2
Umidade relativa do ar	0 - 95 % não condensável
Classe de proteção	IP20 conforme norma IEC 60529
Resistência a vibrações conforme DIN/IEC 68, partes 2-6	Testado conforme grau de severidade 1
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C