


conector fêmea ASI-SD-FK

Código da peça: 18785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	com furo passante
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	6,8 g
Conexão elétrica	de 2 pinos Soquete reto
Faixa de tensão operacional c.c.	≤ 75 V
Faixa de tensão operacional c.a.	≤ 60 V
Carga admissível de corrente	3 A
Seção transversal do terminal	1,5 mm ²
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-30 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	bronze