


conector fêmea MSSD-EB-M12-MONO

Código da peça: 188024

FESTO

Para válvulas MEBH, MEOBH, MN2H, IMN2H.



Ficha técnica

Característica	Valor
Com base na norma padrão	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Peso do produto	13,18 g
Conexão elétrica 1	Conector, conforme EN 175301-803, tipo C
Conexão elétrica 2	Conector reto, M12x1, 2 pinos, com código A
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 24 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Faixa de tensão operacional c.a.	12 ... 24 V
Carga admissível de corrente	0,12 A
Resistência da tensão de impacto	2,5 kV
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Grau de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Material do corpo	PA
Cor do corpo	transparente
Material do bloqueio roscado	Aço, niquelado
Material das vedações	HNBR NBR
Material do contato elétrico	Liga de cobre revestida de prata Latão, banhado a ouro