


Controle local DLP-VSE-2-5/2-0

Código da peça: 188466

FESTO

Controlador local para série de cilindros DLP.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante com acessórios
Uso em áreas externas	C1 - locais protegidos das intempéries
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Pressão nominal operacional	6 bar
Faixa de tensão operacional c.c.	20,4 ... 28,8 V
Consumo máx. de corrente	120 mA
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de resistência à corrosão KBK	3
Umidade relativa do ar	5 - 100 % Condensado
Classe de proteção	IP65 quando montado conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	1.600 g
Informação sobre material, tampão	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)