


Placa terminal IEPR-04-D-2

Código da peça: 18878

FESTO

para terminal de válvulas



Ficha técnica

Característica	Valor
Pressão de trabalho	-0,9 ... 16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--]
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	UL - Recognized (OL)
Tipo de fixação da placa de conexão	com rosca interna
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 3	G3/4
Conexão pneumática 5	G3/4