

tubo flexível PUN-CM-6-SW

Código da peça: 188883

FESTO

De poliuretano, com diâmetros externos calibrados, para conexões rápidas QS (não aprovada para uso na indústria alimentícia). Antiestática.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	28 mm
Diâmetro interno	4 mm
Raio de curvatura mínimo	14 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 145 psi
Resistência da superfície	0,01 ... 10 MOhm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,02125 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 6mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)