

suporte para ventosa

ESH-HA-2-QS

Código da peça: 189195

FESTO

suporte, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	0,501 cm ³
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	12 g
Tipo de fixação	com contraporca
Fixação da ventosa com conector	Diâmetro de 4 mm
Conexão de vácuo	QS-6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do suporte	Alumínio Latão níquelado POM Aço temperado Aço alta liga