


suporte para ventosa

ESH-HA-3-QS

Código da peça: 189197

FESTO

suporte, conexão de vácuo em cima, fixação do suporte através de duas porcas sextavadas.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Volume | 0,52 cm ³ |
| Posição de instalação | vertical |
| Princípio construtivo | Conexão de vácuo, parte superior |
| Alocação para suporte de ventosa | Tamanho 3 |
| Meio operacional | Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Conformidade LABS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Peso do produto | 20 g |
| Tipo de fixação | com contraporca |
| Fixação da ventosa com conector | M4 |
| Conexão de vácuo | QS-6 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | NBR |
| Material do suporte | Alumínio Latão níquelado POM Aço temperado Aço alta liga |