


# suporte para ventosa ESH-HB-3-PK

Código da peça: 189208

FESTO

suporte, conexão de vácuo lateral.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Volume	0,313 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte lateral
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 3
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	27 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Fixação da ventosa com conector	M4
Conexão de vácuo	PK-4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR Aço
Material do suporte	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço alta liga