


# suporte para ventosa ESH-HE-2-M5

Código da peça: 189254

FESTO

suporte, para aparafusar diretamente.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2 mm
Volume	0,036 cm <sup>3</sup>
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Conexão de vácuo, parte superior
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 2
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	3 g
Tipo de fixação	com rosca externa pela conexão de vácuo
Fixação da ventosa com conector	Diâmetro de 4 mm
Conexão de vácuo	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	Liga de alumínio NBR POM Aço
Material do suporte	Aço temperado