


ventosa com adaptador ESS-20-CS

Código da peça: 189401

FESTO

fácil de compor,



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa	7 mm
Raio mínimo da peça de trabalho R	50 mm
Diâmetro nominal	3 mm
Diâmetro da ventosa com conector	20 mm
Volume da ventosa com conector	2,75 cm ³
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Alocação para suporte de ventosa	Tamanho 4
Formato da ventosa	redonda, em fole com 3,5 dobras
Pressão de operação Mpa	-95 ... 0 kPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-70 kPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-30 ... 180 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	8,2 N
Força lateral na pressão operacional nominal	7 N
Peso do produto	6,9 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	M6
Cor	transparente
Dureza Shore	50 +/- 5
Material do bujão roscado	Latão níquelado Aço galvanizado e cromado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	VMQ (silicone)