

válvula de retenção H-QS-5/16-U

Código da peça: 190844

FESTO

Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	QS-5/16
Conexão pneumática 2	QS-5/16
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Vazão nominal padrão	754 l/min
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	Alumínio
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:-:-]
Pressão diferencial mín. durante abertura	0,1 bar
Pressão diferencial mín. durante fechamento	0,2 bar
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	21 g
Observações sobre material	Conforme RoHS