



# filtro para vácuo ESF-4B

Código da peça: 191204

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Grau de filtração	10 µm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 4 bar
Vazão mediante subpressão = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	270 l/min
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	19 g
Tipo de fixação	com rosca externa pela conexão de vácuo
Conexão pneumática	M6
Conexão de vácuo	M6
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material do filtro	PVF
Material do corpo	Alumínio Latão niquelado