

unidade de tratamento de ar FRC-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A

Código da peça: 192431

Classic - não usar para novos projetos



FESTO

Combinação de filtro, válvula reguladora de pressão e lubrificador, filtro de 5 µm, com copo de proteção metálico.

Com dreno automático. Sem manômetro.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

Produto será descontinuado. Disponível até 2022. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|-------------------------------|--|
| Dimensões | Maxi |
| Série | D |
| Trava do atuador | Manopla com trava |
| Posição de instalação | vertical +/- 5° |
| Dreno | totalmente automático |
| Princípio construtivo | Filtro regulador sem manômetro Lubrificador proporcional padrão |
| Volume máximo do condensado | 43 cm ³ |
| Grau de filtração | 5 µm |
| Proteção de copo | Copo de proteção metálico |
| Indicador de pressão | Preparado para G1/4 |
| Pressão de trabalho | 2 ... 12 bar |
| Faixa de regulagem de pressão | 0,5 ... 12 bar |
| Histerese de pressão máxima | 0,4 bar |
| Vazão nominal padrão | 3.600 l/min |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| Temperatura do meio | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2.600 g |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Conexão pneumática 1 | G3/4 |
| Conexão pneumática 2 | G3/4 |
| Material do corpo | Injetados de zinco |
| Material do copo | PC |