



Válvula reguladora de vazão unidirecional GR-QS-1/4

Código da peça: 192754

FESTO

Vazão ajustável em um único sentido do fluxo.
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo
Conexão pneumática 1	QS-1/4
Conexão pneumática 2	QS-1/4
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Opcional: com furo passante Montagem na tubulação
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	113 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	58 l/min
Pressão de trabalho	1 ... 9 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Informação sobre material, corpo	reforçado com PBT
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado Ar comprimido filtrado, lubrificado
Posição de instalação	Nos dois lados
Temperatura do meio	0 ... 60 °C
Peso do produto	28,5 g
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Latão niquelado