


# cabo com conector KMF-1-24-10-LED

Código da peça: 193458

FESTO

pré-montado, para solenóides F.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	620 g
Conexão elétrica	Soquete
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Conexão de aterramento	disponível
Comprimento do cabo	10 m
Diâmetro do cabo	6 mm
Estrutura do cabo	3x0,75
Classe de proteção	IP67 conforme norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material da blindagem de cabo	PVC
Material do corpo	PC POM
Material do contato elétrico	bronze